








## 5ステップウインドリペア レジン

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| ワンショットレジン<br>(一カ所1本タイプ)   |  | ワンショットレジン(12本)<br>11,000円<br><br>品番: KA365-89907   | 1本で1回の使いきりタイプで、全ての傷に対応します。<br>キズ口に台座を貼って、レジンを注入して下さい。<br>毎回、フレッシュな状態で使用でき、無駄がなくご利用いただけます。<br>世界最高品質の無酸レジンには、作業者に優しいほか、抜群のキズへの浸透性がありますので、ドリル作業は、通常、一切必要ありません。また、施工後の白濁、黄ばみもUVインヒビター(硬化後の化学反応抑止剤)配合で、大きく改善されました。 |
|   |  | ピットレジン(1本)<br>3,000円<br><br>品番: KA365-89908  | 粘性が非常に高く、ヒットポイントのエグレが深い・大きい等の場合、最後に一滴の穴埋め作業に使用します。<br>かなり深いエグレ傷も平らに埋めることができる仕上げ専用のレジンです。   |
|   |  | クラック用ワンショットレジン(1本)<br>1,500円<br><br>品番: 900  | クラック(線状のキズ)用のレジンです。<br>ワンショットレジンより粘性が低く、線キズに入りやすいレジンです。<br>台座は使わず、綿棒にレジンをしみ込ませ、傷口にレジンを下から上に擦り付けるように注入して下さい。  |
|   |  | カラーレジン グレー(3本)<br>3,300円<br>品番: 901  | カラーガラスに対応できるレジンです。<br>色は、グレー、ブルー、グリーンの三色。<br>ワンショットレジンと同じ使い方です。  |
|   |  | カラーレジン ブルー(3本)<br>3,300円<br>品番: 902  |  |
|   | カラーレジン グリーン(3本)<br>3,300円<br>品番: 903  |  |  |
|  | UVレジン1/2oz(1本)<br>16,000円<br><br>品番: KA365-89905                                  | ワンショットレジンのお徳用大瓶です。20~30ヶ所くらい施工できます。<br>ただし、レジン液は空気に触れると劣化するので、頻繁に使用する業者向けです。<br>レジンが空気と触れ合う機会が多くなりますので、3ヶ月以内に使い切して下さい。 |  |

- \* 当社のレジンには、すべて、無酸レジンで手についても安心です。車の塗装の上に付いてしまった時には、すぐに拭き取して下さい。
- \* レジンは、紫外線で硬化します。紫外線に当たらないように注意し、冷暗所で保存して下さい。作業時も硬化させる段階までは、ご注意願います。
- \* レジンが入りにくい時は、レジンを少し暖めると浸透しやすくなります。(あるいは、ガラス表面を暖めて下さい)
- \* 複雑な傷は、出来るだけ加圧状態の時間を長くすることをお勧めします。
- \* UVカットガラス装着車は、紫外線ランプの照射時間を通常より2割ほど長めに行えば硬化します。
- \* 雨や湿度の高い日は、ガラス表面や傷内部に水分が付着しており、台座の圧力漏れやレジンが白濁する恐れがあります。十分に乾燥させて作業して下さい。